

必能信™ 超声波细胞破碎仪

隔音外壳

概述

在隔音外壳内操作 Sonifier® 细胞破碎仪能最大限度降低超声处理产生的机械噪音。该坚固外壳内衬防水和吸音材料,可防止绝大多数溶液或者实验室试剂的渗透,且易于清洁。此外,它还配备全透明门,方便您查看过程,同时将噪音降低到可接受的水平,

噪音分贝等级可降低 20-25db。

外壳顶部和底部设有开口,不仅易于检修,还兼容杯型探头或标准探针。

随附内柱和可调夹板。

侧板空间可用于放置探头、尖端和手册。



规格

实际重量	发货重量	内径	外径	订货号	适配器订货号
19.5 磅	30 磅	13" (宽) x 11" (深) x 21.5" (高) (330 x 280 x 546mm)	18.5" (宽) x 12.5" (深) x 28" (高) (470 x 318 x 711mm)	101-063-275	100-121-074 (仅 SFX 153 型号需要)

如需更多信息,请访问:
www.Emerson.com/Branson

BRANSON™


EMERSON™