

Désintégrateur de cellules Sonifier Branson™

Enceinte acoustique

Vue d'ensemble

Le fait d'utiliser le Sonifier® dans l'enceinte insonorisée minimise le bruit mécanique produit par le traitement ultrasonique. L'armoire robuste est doublée d'un matériau insonorisant et étanche qui est imperméable à la plupart des solutions ou réactifs de laboratoire et peut être nettoyé facilement. Une porte entièrement transparente permet de visualiser le processus tout en limitant le bruit à un niveau acceptable.

Cela permet d'abaisser le niveau sonore de 20-25 dB.

Les ouvertures sur le haut et le bas de l'enceinte facilitent l'accès pour une utilisation avec une sonotrode sans contact ou des sondes standard.

Fournie avec colonne intérieure et plaque de fixation réglable.

Le panneau latéral permet de ranger les sonotrodes, les têtes et les manuels.



Spécifications

Poids réel	Poids à l'expédition	Ø int.	Ø ext.	Réf.	N° adaptateur
19,5 lbs.	30 lbs.	13"L x 11"P x 21,5"H (330 x 280 x 5 466 mm)	18,5"L x 12,5"P x 28"H (470 x 318 x 711 mm)	101-063-275	100-121-074 (Nécessaire pour SFX 150 uniquement)

Pour plus d'informations :
www.Emerson.com/Branson

BRANSON™


EMERSON™