

Ultrasonic Cleaning



超音波音圧計 (ウルトラソニックメーター)

さまざまな要因で変化する
超音波洗浄槽内の音圧を
相対評価可能

製品の特長

- 見やすいデジタル表示(バーグラフ付)
- 測定値のオートレンジ機能
- バッテリー駆動のハンディタイプ
(ACアダプタによる連続駆動も可能)
- バッテリーアラーム
- 測定可能周波数：10kHz～2MHz
- 出力感度調整機能
あらゆる超音波動作環境において、
見やすい出力データ範囲に調整できます。
- 外部出力端子
電圧ロガーなどと併用して、
測定データの記録・管理ができます。

製品仕様


型式	USM-015 REV2
測定周波数	10kHz～2MHz
電源	バッテリー(単3電池 x 4本) または ACアダプタ*1
消費電力	1.2 W
本体外形寸法	95(W) x 46(D) x 158(H) mm
センサー全長	(裏面参照)
重量	本体：410g(電池込み) センサー(SUS316)：260g
測定種類	プローブ検出電圧：相対値*2

*1 ACアダプタは付属しておりません。

*2 プローブ検出電圧の測定のため絶対音圧値の測定はできません

Ultrasonic Cleaning

超音波音圧計外観図



製品名称・センサプローブ部寸法・品番

製品名称	A (mm)	B (mm)	品番
音圧計, USM-015 REV2	270	-	J411-247-00010
音圧計, USM-015 REV2, センサー長 430mm	430	-	J411-247-00011
音圧計, USM-015 REV2, センサー長 600mm	600	-	J411-247-00012
音圧計, USM-015 REV2, 135-80 L型センサ	135	80	J411-247-00013
音圧計, USM-015 REV2, 270-120 L型センサ	270	120	J411-247-00014
音圧計, USM-015 REV2, 400-165 L型センサ	400	165	J411-247-00015

日本エマソン株式会社 ブランソン事業本部 <http://www.branson-jp.com>

〒243-0021 神奈川県厚木市岡田 4-3-14 Tel: 046-228-2881 FAX: 046-228-8992

東 関 東 営 業 所	〒 336-0926	さいたま市緑区東浦和 2-18-7	TEL:048-638-1600	FAX:048-638-1601
西 関 東 営 業 所	〒 243-0021	厚木市岡田 4-3-14	TEL:046-229-0429	FAX:046-229-0262
大 阪 営 業 所	〒 556-0016	大阪市浪速区元町 3-3-3	TEL:06-6636-7601	FAX:06-6636-7602