



针对医疗行业卓越的塑料焊接装配解决方案
确保医疗制造商所需的优质产品和始终如一的性能



必能信的技术专长让我们在医疗行业具备竞争力。

通过与医疗设备生产商和生物技术公司长期合作，必能信一直积极参与医疗行业的不断发展。我们完全理解产品开发过程中不可妥协的质量要求，以及快速低成本推出新产品的重要性。

我们可提供各类塑料焊接装配技术。凭借我们在医疗行业的深厚经验，通过提供优异的生产解决方案，在产品研发和合规等各个方面为我们的客户创造竞争优势。我们的全球分布让我们有能力支持产品的整个生命周期，从初始研发和试点项目直到在多个国家的大批量生产。

不论何种应用挑战，您都可以依赖必能信的技术专长和快速响应的现场支持，快速提供能够增强您的能力以保持领先于最新行业趋势的解决方案。

全球化技术，本地化方案



从应用开发前期合作中收益

通过与医疗生产商的密切合作，我们将技术专长应用于应用开发的各个方面。其中包括设计和人体工学、材料选择与功能性、产品检测以及加工，可以确保最终成果满足或者超出所有性能要求。在开发早期阶段的合作能加快产品和工艺的测试环节，节约大量时间和成本并更快进入市场。




应用开发

全球快速响应的服务

不论您身处何处，您都能在附近找到必能信的机构，随时准备为您提供所需的协助。我们拥有超过70家技术中心、生产工厂以及销售和支持办公室，战略地分布在美洲、欧洲和亚洲凭借我们对当地文化、市场和法规的了解，我们能够帮助您项目快速而高效地进行。而且，如果您的工厂分布在多个大洲，我们也能与您合作，提供全球化观点，并通过当地机构协调您的国际化设计和生产计划。

必能信帮助微流道芯片厂商解决芯片粘结问题



必能信产品在医疗行业的应用

医院内使用的医疗产品





实验室用产品



- 细胞培养耗材
- 实验室用过滤器
- 移液器

必能信提供的焊接方案



必能信针对不同的应用需求提供丰富的设备可供选择

超声波




2000c 系列超声波塑料焊接机



2000IW/IW+ 一体式
超声波塑料焊接机



2000X 系列超声波塑料焊接机



DCX 超声波发生器

激光类



GLX



31/3G

始终关注未来

在必能信，我们不断拓展和细化技术能力，帮助医疗生产商应对该领域不可避免的变化。这些变化可能影响各类医疗产品的设计和性能以及生产的成本和工艺。

促成行业变化的这些因素包括高性能树脂、高级金属合金以及新型复合材料的开发；

精密电子医疗设备的发展；以及新增的法规监管和环境合规要求。医疗和实验室流程的进步以及病人治疗的新型方法也是影响要素。

不论前景如何，必能信将继续提供医疗行业所要求的技术、产品和服务。

作为一家全球化的塑料焊接和精密清洗解决方案提供商，必能信将通过创新文化以及与世界各地材料供应商和研究机构的不断合作，始终处于新材料和工艺开发领域的前沿。

想了解必能信的技术专长如何能满足您应对行业变革，请联系离您最近的地区服务中心。

★ 必能信在中国的三个应用开发实验室



想获知必能信的专业知识如何来帮助您适应行业的变化，
请联系离您最近的销售中心。

必能信超声（上海）有限公司

上海市松江工业区荣东东路758号
电话：86-21-37810588
传真：86-21-57745100
网址：www.branson.com.cn
邮箱：cservice@emerson.com

必能信超声（上海）有限公司东莞分公司

广东省东莞市长安镇上沙社区中南南路6号科谷工业园9栋4楼B区
电话：86-769-85410736
传真：86-769-85410735

必能信超声（上海）有限公司西安分公司

陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路34号
西安软件园研发大厦4层
电话：86-29-83367668
传真：86-29-83367677

北京	(T) 86-10-67877806	(F) 86-10-67871524
天津	(T) 86-22-87630822	(F) 86-22-87630820
常州	(T) 86-18917538535	
武汉	(T) 86-27-88092680	
重庆	(T) 86-23-67496660	(F) 86-23-67496660
香港	(T) 852-29518200	(F) 852-23412716
台湾	(T) 886-2-22980828	(F) 886-2-22989985

服务热线：400-113-3388（中国大陆）

0800-317-688（台湾）



必能信超声上海有限公司
微信号：branson_china