

2000-High 安全罩 HE-2000

产品介绍

2000-High 安全罩是一款高配置标准隔音罩, 配有光栅, HMI, PLC, 电动升降门, 具有更快的开门速度, 更加集成的功能, 更加便利的操作体验。

产品特点

- 隔音效果良好, 针对大多数应用能将噪音降低10分贝左右, 保障工人健康
- 配备光栅, 安全门, 安全等级更高
- 电动升降门速度更快, 更加平稳, 降低生产节拍
- 配备HMI, 人性化界面, 更加易于操作与排查故障
- PLC扩展功能强, 便于后续功能扩展
- 标准扩展选项, 满足不同焊接需求



技术规格

产品尺寸	1024 x 1105 x 2250 (长 x 宽 x 高) (mm)
产品重量	400Kg
工作气压及接口	6 Bar, Ø10mm
电控系统	欧姆龙
光栅	4级光栅 手指防护
升降速度	330mm/s
设备颜色	工业黑+工业灰

标准扩展选项

- HE01: 为适应6"立柱, 顶部加顶罩
- HE02: 卷膜机
- HE03: 扫码枪支架



更多信息, 请查看:
www.Emerson.cn/Branson

BRANSON™


EMERSON™